



Produktdetails

6731-914

WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	6731-914
Bestellnummer	2CKA006730A0092
EAN	4011395192610
Beschreibung	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Batterie im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Montageart	Aufputzmontage
Einbaulage	Wand

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Einheiten	1
Unterstützte Bussysteme	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	drahtlos
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batteriegröße	CR2032
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	3 g
Anzahl Batterien	1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	3 V
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC

Design

Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	14.6 mm
Gewicht	23.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6270
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1819
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144039
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit EIN/AUS, Zeit - und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6702	1	Stück
2CKA006700A0028	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung WaveLINE 2-fach 230 V	6703	1	Stück
2CKA006700A0029	WaveLINE Universal Dimmaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor Radio Control mit Nebenstelle mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung 2-fach 230 V	6705-101	1	Stück
2CKA006770A0001	WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

