



Produktdetails

6131/40-24

Busch-Wächter® Sky KNX 24 Meter



Allgemeine Informationen	
Typ	6131/40-24
Bestellnummer	2CKA006132A0337
EAN	4011395185834
Beschreibung	Busch-Wächter® Sky KNX 24 Meter
Langbeschreibung	Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig. Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum Helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Programmierbutton ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage Unterputzmontage
Einbaulage	Decke
Montagehöhe	(Optimal) 4 ... 12 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA006132D0201
Messbereich	0 ... 16
Anzahl Kanäle	2
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anzahl Batterien	0
Sensor-Erfassungsbereich	waagrecht 0 ° senkrecht 63.4 °

Design

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß matt

Abmessungen

Breite	91 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	110.5 g
Einbautiefe (t2)	22 mm

Öko Transparenz

Umweltproduktklärung g – EPD	9AKK108468A1033
---------------------------------	-----------------

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4515
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1048
----------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Building Information Modeling – BIM	2CKA110002E3847
-------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
eClass	V11.0 : 27143144
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006132A0401	Zwischenring für VDE-Unterputzdose Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter® Sky KNX und Busch-Präsenzmel	6131/38-24	1	Stück
2CKA006899A2304	Schutzkorb alpinweiß	6898	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Präsenzerfassung → Präsenzmelder

