



Produktdetails

2712 SLW-53

Jalousie-Schlüsselschalter 1-poliger Schalter 2-polig, grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2712 SLW-53
Bestellnummer	2CKA001101A0916
EAN	4011395992685
Beschreibung	Jalousie-Schlüsselschalter 1-poliger Schalter 2-polig, grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar. Siehe Profilhalbzylinder.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000173B5614
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0051
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2
Anzahl Taster	0
Bedienteilausführung	Schlüssel
Anschlussart	Schraube

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	10 A

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	179 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0335
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	ede2b6d8-8ff7-4acc-80f9-9cce8759ab13 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	ede2b6d8-8ff7-4acc-80f9-9cce8759ab13 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0237
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000044 - Jalousieschalter/-taster
eClass	V11.0 : 27144025
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

