



Produktdetails

2621/4 W-54

Jalousietaster mit Beschriftungsfeld 1-poliger Taster 1-polig, alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2621/4 W-54
Bestellnummer	2CKA001442A0474
EAN	4011395079522
Beschreibung	Jalousietaster mit Beschriftungsfeld 1-poliger Taster 1-polig, alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0030
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP44

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	1
Anzahl Taster	2
Bedienteilausführung	Wippe
Anschlussart	Schraube

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	10 A

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	124 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0435
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0327
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000044 - Jalousieschalter/-taster
--------	-------------------------------------

eClass	V11.0 : 27144025
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

