



Produktdetails

6704

WaveLINE Universal Dimmaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V



Allgemeine Informationen

Typ	6704
Bestellnummer	2CKA006700A0029
EAN	4011395150139
Beschreibung	WaveLINE Universal Dimmkaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V
Langbeschreibung	Universal-Dimmaktor WaveLINE. Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Sendeadressen oder 16 Szenen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen. Lastarten: Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit konv. und elektr. Transformatoren. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Hinweis: Wird die Nebenstelle des z.B. 6701-101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE eingelernt, lässt sich der Dimmer ein-/ausschalten, aber nicht dimmen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7539
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Relais	2
Anzahl Befehle	3
Unterstützte Bussysteme	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	drahtlos
Optionen	EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung

Elektrische Daten

Stromart	230 V AC
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Lastart	230-V-Glühlampen

Design	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Abmessungen	
Breite	45.9 mm
Höhe	47.5 mm
Tiefe	30.6 mm
Gewicht	42 g
Einbautiefe (t ₂)	35 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6187
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1771

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
eClass	V11.0 : 27144202
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories	
--------------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6702	1	Stück
2CKA006700A0041	WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor Radio Control mit Nebenstelle mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung 2-fach 230 V	6705-101	1	Stück
2CKA006780A0002	Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006730A0044	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0046	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI	6731-214	1	Stück
2CKA006730A0045	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6732-212	1	Stück
2CKA006730A0047	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI	6732-214	1	Stück
2CKA006730A0057	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6731-866	1	Stück
2CKA006730A0051	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6731-83	1	Stück
2CKA006730A0054	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6731-84	1	Stück
2CKA006730A0048	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6731-82	1	Stück
2CKA006730A0049	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6732-82	1	Stück
2CKA006730A0052	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6732-83	1	Stück
2CKA006730A0055	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6732-84	1	Stück
2CKA006730A0058	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6732-866	1	Stück
2CKA006730A0050	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6733-82	1	Stück
2CKA006730A0053	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6733-83	1	Stück
2CKA006730A0056	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6733-84	1	Stück
2CKA006730A0059	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6733-866	1	Stück
2CKA006770A0001	WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

