



Produktdetails

2621 W-54-206

Schalter Einzeltaster 1-polig, 1 Wechsler alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2621 W-54-206
Bestellnummer	2CKA001484A0377
EAN	4011395079539
Beschreibung	Schalter Einzeltaster 1-polig, 1 Wechsler alpinweiß - ocean® Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung gem. Arb.Stätt.V. 1-polig. Mit N-Klemme.
Langbeschreibung	Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0034
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	1
Anzahl Wippschalter	1
Bedienteilausführung	Taster

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Anzahl Kontakte Wechsler	1

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	124 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0453
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	f49e6368-1464-40c6-ac41-c99dfcc79bdb Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0341
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000029 - Taster
eClass	V11.0 : 27144044
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück
2CKA001714A0294	Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)	2622-12-101	1	Stück
2CKA001714A0286	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 TR-101	1	Stück
2CKA001714A0278	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 KI-101	1	Stück
2CKA001714A0260	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 LI-101	1	Stück
2CKA001714A0252	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 N-101	1	Stück
2CKA001784A0719	Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V - ocean®	8358	1	Stück
2CKA001784A0321	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8346-1	1	Stück
2CKA001784A0529	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V - ocean®	8335-1	1	Stück
2CKA001784A0024	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - ocean®	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0016	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8332-1	1	Stück

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

