



Produktdetails

# 20 EUGKB-33-101

## SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel alusilber - Allwetter 44® (IP44)



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | 20 EUGKB-33-101                                                                                                                                        |
| Bestellnummer            | 2CKA002064A0293                                                                                                                                        |
| EAN                      | 4011395172247                                                                                                                                          |
| Beschreibung             | SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - Safety+ mit Klappdeckel alusilber - Allwetter 44® (IP44)                                                                  |
| Langbeschreibung         | Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) |

| Installation / Montage         |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed   |
| Montageart                     | Unterputzmontage     |
| Befestigungsart                | Spreize<br>Schrauben |

### Umgebungsbedingungen

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

Technische Daten

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed            |
| Funktion                           | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Anzahl Pole                        | 2 P + E                       |
| Anzahl Phasen                      | 1                             |
| Anzahl Einheiten                   | 1                             |
| Anschlussart                       | Steckklemme                   |
| Steckdosentyp                      | Schutzkontakt (SCHUKO)        |
| Lieferumfang                       | Dichtring                     |
| Anschlussart                       | Push-In Klemme                |
| Schutzabdeckung                    | Klappdeckel                   |
| Sicherheitsfunktionen              | Safety+                       |

Elektrische Daten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)    | 0 kA  |
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 250 V |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 16 A  |
| Bemessungsfrequenz (f)               | 50 Hz |

Design

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Schalterdesign            | Allwetter 44® (IP44)         |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt                |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld         | Nein                         |
| Aufdruck                  | -                            |
| RAL Nummer                | ähnlich RAL 9006             |
| Farbe                     | alusilber                    |

Abmessungen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite                        | 70 mm           |
| Höhe                          | 70 mm           |
| Tiefe                         | 48 mm           |
| Gewicht                       | 95.5 g          |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 31 mm           |
| Maßzeichnung                  | 2CKA000097E0737 |

Material Compliance

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information  | 2CKA200000E4014                                    |
| RoHS Status       | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung   | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                 |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E3225 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000125 - Steckdose                                                                    |
| eClass         | V11.0 : 27144042                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

Accessories

| Identifier      | Description                                          | Type    | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 2CKA001730A0275 | Abdeckrahmen 1-fach braun - Allwetter 44® (IP44)     | 2101-31 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0258 | Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)      | 2101-32 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0276 | Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2101-33 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0191 | Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2101-34 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0225 | Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2101-35 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0277 | Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44)     | 2102-31 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0266 | Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)      | 2102-32 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0278 | Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2102-33 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0209 | Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2102-34 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0233 | Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2102-35 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0279 | Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44)     | 2103-31 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0274 | Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)      | 2103-32 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0280 | Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44) | 2103-33 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0217 | Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44) | 2103-34 | 1        | Stück           |
| 2CKA001730A0241 | Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44) | 2103-35 | 1        | Stück           |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

