



Produktdetails

2601/6/20 EBW-54

Kombination SCHUKO® Steckdose mit
Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2
P + E-polig, alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2601/6/20 EBW-54
Bestellnummer	2CKA001684A0331
EAN	4011395125021
Beschreibung	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2 P + E-polig, alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Aus- und Wechselschaltung. Für senkrechte Montage. Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0045
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Einheiten	2
Anzahl Wippschalter	1
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Schaltertyp	Wechselschalter
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	167 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	230 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0603

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0563
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	702ade9a-a125-4302-ad72-ee13afd0eae6 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0448
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000020 - Schalter-/Steckdosenkombination
eClass	V11.0 : 27144038
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

