



Produktdetails

1785-866

Wippe für Schalter/Taster, zweiteilige Wippe
edelstahl - pur edelstahl



Allgemeine Informationen	
Typ	1785-866
Bestellnummer	2CKA001751A2962
EAN	4011395086346
Beschreibung	Wippe für Schalter/Taster, zweiteilige Wippe edelstahl - pur edelstahl
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Umweltinformationen	9AKK107680A2937

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	pur edelstahl
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt anti fingerprint beschichtet
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	edelstahl

Abmessungen	
Breite	63 mm
Höhe	63 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	38 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0409

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1907
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1907

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories	
-------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A1135	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/5 USGL	1	Stück
2CKA001012A1606	Wippschalter-Einsatz Serienschalter ohne Spreize Serienschaltung 10 A	2000/5 USR-503	1	Stück
2CKA001011A0927	Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 10 A	2000/6/6 US-101	1	Stück
2CKA001012A2233	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 16 A	2400/5 US	1	Stück
2CKA001012A2237	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar - orange 16 A	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001022A0662	Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 16 A	2400/6/6 US-101	1	Stück
2CKA001754A4318	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4319	Abdeckrahmen 3-fach edelstahl - pur edelstahl	1723-866K	1	Stück
2CKA001754A4320	Abdeckrahmen 4-fach edelstahl - pur edelstahl	1724-866K	1	Stück
2CKA001754A4321	Abdeckrahmen 5-fach edelstahl - pur edelstahl	1725-866K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente



360°