



Produktdetails

20 EUC/DV-917

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck

EDV rot - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUC/DV-917
Bestellnummer	2CKA002011A6236
EAN	4011395190548
Beschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV rot - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gefärbtem Sockel.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart	Push-In Klemme

Elektrische Daten	
Kurzschlussstrom	0 kA
Bewertung (SCCR)	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Typ Stromversorgung	EDP (Electronic Data Processing)

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	EDV
RAL Nummer	ähnlich RAL 3020
Farbe	rot

Abmessungen	
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	70 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E3525
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2829

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1557	Abdeckrahmen mit Aufdruck Heizung Heizung 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 JH-914	2	Stück
2CKA001754A4826	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NSK-914	3	Stück
2CKA001754A4827	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NSK-914	4	Stück
2CKA001754A4828	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NSK-914	5	Stück
2CKA001754A4829	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NSK-914	6	Stück
2CKA001754A4830	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NSK-914	7	Stück
2CKA001754A4831	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NSK-914	8	Stück
2CKA001754A4832	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NSK-914	9	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

