



Produktdetails

2025 U

Cardschalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A



Allgemeine Informationen	
Typ	2025 U
Bestellnummer	2CKA001012A1713
EAN	4011395656808
Beschreibung	Cardschalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A Zum Einstecken einer Zimmerkarte im Scheckkartenformat.
Langbeschreibung	1 Schließer (Arbeitsstrom) Beleuchtbar. Mit N-Klemme.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Anzahl Pole	1
Schaltungsart	1-poliger Taster
Bedienteilausführung	Schlüsselkarte
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Anzahl Kontakte Schließer	1

Design	
Schalterdesign	Plattform 63 Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante	Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Beschriftungsfeld	Nein

Abmessungen	
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	40.1 mm
Gewicht	56 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0119
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0022
Konformitätserklärung - UKCA	2CKA400000E0419

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000029 - Taster
eClass	V11.0 : 27144044
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001710A4067	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter alpinweiß - Busch-balance® SI	1792-914	1	Stück
2CKA001710A4124	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter graumetallic - Plattform 63	1792-803	1	Stück
2CKA001710A3639	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter anthrazit - Plattform 63	1792-81	1	Stück
2CKA001710A3640	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter elfenbeinweiß - Plattform 63	1792-82	1	Stück
2CKA001710A3670	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter alusilber - Plattform 63	1792-83	1	Stück
2CKA001710A3641	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter studioweiß - Plattform 63	1792-84	1	Stück
2CKA001710A3757	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter edelstahl - pur edelstahl	1792-866	1	Stück
2CKA001710A3928	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter studioweiß matt - Plattform 63	1792-884	1	Stück
2CKA001710A3905	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter schwarz matt - Plattform 63	1792-885	1	Stück
2CKA001710A3294	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter bronze - alpha	1792-21-101	1	Stück
2CKA001710A3297	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter studioweiß - alpha	1792-24G-101	1	Stück
2CKA001710A3305	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter palladium - alpha	1792-260-101	1	Stück
2CKA001710A3331	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter titan - alpha	1792-266-101	1	Stück
2CKA001753A0079	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter elfenbeinweiß - impuls	1792-72	1	Stück

2CKA001753A6703	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter alpinweiß - impuls	1792-74	1	Stück
2CKA001753A0190	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter studioweiß matt - impuls	1792-774	1	Stück
2CKA001753A0159	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter schwarz matt - impuls	1792-775	1	Stück
2CKA001753A0080	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter alusilber - impuls	1792-783	1	Stück
2CKA001753A6737	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD für Schalter/Taster, Cardschalter champagner metallic - impuls	1792-79	1	Stück
2CKA001710A3293	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Pfeile", CARD Cardschalter platin - alpha	1792-20-101	1	Stück
2CKA001784A0057	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V	8338-1	1	Stück
2CKA001784A0164	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 8 V	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0289	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V	8345-1	1	Stück
2CKA001784A0032	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V	8337-1	1	Stück
2CKA001784A0313	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange LED 8 ... 15 V	8327-1	1	Stück
2CKA001784A0545	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8350	1	Stück
2CKA001784A0552	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8360	1	Stück
2CKA001784A0560	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8352	1	Stück
2CKA001784A0586	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück
2CKA001784A0578	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8353	1	Stück
2CKA001784A0594	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8363	1	Stück
2CKA001784A0651	Glimmlampe Schalter/Taster rot Glühlampe 8 V rot	8367	1	Stück
2CKA001784A0636	Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 12 V rot	8366	1	Stück
2CKA001784A0610	Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 24 V rot	8365	1	Stück
2CKA001784A0779	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V rot	8380-10	1	Stück
2CKA001784A0788	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V rot	8390-10	1	Stück
2CKA001784A0782	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V rot	8380-12	1	Stück
2CKA001784A0791	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V rot	8390-12	1	Stück
2CKA001784A0785	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V rot	8380-17	1	Stück
2CKA001784A0794	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V rot	8390-17	1	Stück
2CKA001784A0780	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V gelb	8382-10	1	Stück
2CKA001784A0789	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V gelb	8392-10	1	Stück

2CKA001784A0783	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V gelb	8382-12	1	Stück
2CKA001784A0792	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V gelb	8392-12	1	Stück
2CKA001784A0786	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V gelb	8382-17	1	Stück
2CKA001784A0795	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V gelb	8392-17	1	Stück
2CKA001784A0781	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß	8383-10	1	Stück
2CKA001784A0790	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß LED 230 V weiß	8393-10	1	Stück
2CKA001784A0784	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V weiß	8383-12	1	Stück
2CKA001784A0793	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster rot LED 230 V weiß	8393-12	1	Stück
2CKA001784A0787	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V weiß	8383-17	1	Stück
2CKA001784A0796	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster blau LED 230 V weiß	8393-17	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

