



Produktdetails

2520-214

Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster,
Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2520-214
Bestellnummer	2CKA001731A0926
EAN	4011395113103
Beschreibung	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. für Symbole 2525... und 2145...Reflex SI/SI Linear.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Reflex SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI Reflex SI Linear
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	20 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0580

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1596
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1596

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	Wippkontrollschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glühlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück

2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2 Schließer 10 A	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2-polig 2 Schließer 10 A	2020 US-205- 101	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A0806	Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A	2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar - orange 16 A	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 1- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A3724	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1723 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4061	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4183	Cover frame 4-fach alpinweiß - Reflex SI	1724 NS-214 MU	1	Stück
2CKA001754A4063	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1724 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A2171	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1732 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4060	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1732 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A3732	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1733 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4062	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1733 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4101	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	1734 NS-214 MU	1	Stück
2CKA001754A4064	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4- fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1734 NSKA- 214	1	Stück
2CKA001725A1009	Wippe mit Aufdruck "Heizung" 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511 JH-214	1	Stück

2CKA001725A0928	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2511-214	1	Stück
2CKA001725A1494	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2511-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0936	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	2512-214	1	Stück
2CKA001725A1413	Cover frame 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214-114	1	Stück
2CKA001725A1495	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2512-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0944	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	2513-214	1	Stück
2CKA001725A1496	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2513-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0951	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI	2514-214	1	Stück
2CKA001725A1497	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2514-214K-102	1	Stück
2CKA001725A0969	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI	2515-214	1	Stück
2CKA001725A1498	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	2515-214K-102	1	Stück
2CKA001719A0061	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2518-214	1	Stück
2CKA001714A0229	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 KI	1	Stück
2CKA001714A0211	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 LI	1	Stück
2CKA001714A0203	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 N	1	Stück
2CKA001714A0237	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 TR	1	Stück
2CKA001433A0432	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI	1	Stück
2CKA001714A0300	Tastersymbol, nachleuchtend "Klingel" Symbol "Klingel" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI-10	1	Stück
2CKA001433A0036	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 KI-214	1	Stück
2CKA001433A0424	Tastersymbol mit Symbol "Licht" weiß - Busch- Duro 2000® SI	2525 LI	1	Stück
2CKA001714A0299	Tastersymbol, nachleuchtend "Licht" Symbol "Licht" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI-10	1	Stück
2CKA001433A0028	Tastersymbol mit Symbol "Licht" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 LI-214	1	Stück
2CKA001433A0416	Tastersymbol weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 N	1	Stück
2CKA001433A0010	Tastersymbol alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 N-214	1	Stück
2CKA001433A0440	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 TR	1	Stück
2CKA001433A0044	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 TR-214	1	Stück
2CKA001433A0457	Tastersymbol rot - Busch-Duro 2000® SI	2525-12	1	Stück
2CKA001433A0838	Tastersymbol grün - Busch-Duro 2000® SI	2525-13	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

