




Produktdetails

6703

WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit
Serienschalter, Jalousieschalter und
Lichtszenensteuerung WaveLINE 2-fach 230 V



Allgemeine Informationen	
Typ	6703
Bestellnummer	2CKA006700A0028
EAN	4011395150122
Beschreibung	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung WaveLINE 2-fach 230 V
Langbeschreibung	Serien Schaltaktor WaveLINE Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein -/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7536
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Relais	2
Anzahl Befehle	3
Unterstützte Bussysteme	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	drahtlos
Optionen	Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung
Kabellänge	0.11 m

Elektrische Daten

Stromart	230 V AC
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	3 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Lastart	230-V-Glühlampen

Design

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Abmessungen

Breite	48.5 mm
Höhe	47.5 mm
Tiefe	22.5 mm
Gewicht	42 g
Einbautiefe (t ₂)	25 mm

Material Compliance		
RoHS Information		2CKA200000E6186
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
REACH Erklärung		2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CKA100000E1770

Klassifizierungen		
ETIM 9		EC000436 - Funkempfänger
eClass		V11.0 : 27144202
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0031	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder alpinweiß	6747 AGM-204	1	Stück
2CKA006700A0032	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder silber metallic	6747 AGM-208	1	Stück
2CKA006700A0033	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder anthrazit	6747 AGM-35	1	Stück
2CKA006700A0039	WaveLINE Schaltaktor mit Nebenstelle drahtlos mit Nebenstelle mit EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6701-101	1	Stück
2CKA006700A0027	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1- fach 230 V	6702	1	Stück
2CKA006700A0029	WaveLINE Universal Dimmaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor Radio Control mit Nebenstelle mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung 2- fach 230 V	6705-101	1	Stück
2CKA006780A0002	Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006730A0044	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0046	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI	6731-214	1	Stück
2CKA006730A0045	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos weiß - Busch-Duro 2000® SI	6732-212	1	Stück
2CKA006730A0047	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI	6732-214	1	Stück
2CKA006730A0054	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6731-84	1	Stück
2CKA006730A0048	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6731-82	1	Stück
2CKA006730A0051	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6731-83	1	Stück
2CKA006730A0057	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6731-866	1	Stück
2CKA006730A0049	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6732-82	1	Stück
2CKA006730A0052	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6732-83	1	Stück
2CKA006730A0055	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6732-84	1	Stück
2CKA006730A0058	WaveLINE Wandsender 2-fach 2 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6732-866	1	Stück
2CKA006730A0050	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos elfenbeinweiß - Plattform 63	6733-82	1	Stück
2CKA006730A0053	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos alusilber - Plattform 63	6733-83	1	Stück
2CKA006730A0056	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos studioweiß - Plattform 63	6733-84	1	Stück
2CKA006730A0059	WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. drahtlos edelstahl - pur edelstahl	6733-866	1	Stück
2CKA006770A0001	WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

