



Produktdetails

2300/3 EW-53

SCHUKO® Dreifachsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2300/3 EW-53
Bestellnummer	2CKA002084A0698
EAN	4011395993293
Beschreibung	SCHUKO® Dreifachsteckdose - mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Für waagerechte Montage.
	Mit Schraubanschluss.
	Vorverdrahtet.
	Mit Klappdeckeln.
	Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.	

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	waagerecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	3
Anschlussart	Schraubklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Elektrische Daten	
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen	
Breite	223 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	373 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0553

Material Compliance	
RoHS Information	9AKK104295D8727
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	7e5dae03-0f59-489b-b9ac-ae275ac025ab Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	7e5dae03-0f59-489b-b9ac-ae275ac025ab Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3263

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001761A1508	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1509	Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1511	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1510	Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück	
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück	
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück	
2CKA001761A1512	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück	
2CKA001761A1513	Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück	

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen	

