



Produktdetails

1758 WN-53

Gehäuse mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	1758 WN-53
Bestellnummer	2CKA001724A2751
EAN	4011395992937
Beschreibung	Gehäuse mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB Lieferumfang ohne DKS-Sockel.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Einheiten	1
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	72 mm
Gewicht	105.5 g
Einbautiefe (t ₂)	45 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1259
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	2d55acb4-0eeb-4581-8fa6-398a42011fdf Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1259

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000080 - Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
eClass	V11.0 : 27144003
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories	
-------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001764A0182	Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach anthrazit - Plattform 63	1867 EB	1	Stück
2CKA001764A0281	Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 5 anthrazit - Plattform 63	1872 EB	1	Stück
2CKA001764A0042	Sockel Steckverbinder Neutrik 1-fach anthrazit - Plattform 63	1853 EB	1	Stück
2CKA001764A0018	Sockel D-Subminiatur-Steckverbinder 1-fach anthrazit - Plattform 63	1850 EB	1	Stück
2CKA001764A0273	Sockel Modular-Jack-Einsätze 2-fach Cat 3 anthrazit - Plattform 63	1871 EB	1	Stück
2CKA001764A0208	Sockel Blindabdeckung 2-fach anthrazit - Plattform 63	1869 EB	1	Stück
2CKA001764A0174	Sockel Modular-Jack-Einsätze 1-fach Cat 3 anthrazit - Plattform 63	1866 EB	1	Stück
2CKA001764A0332	Sockel Steckverbinder Neutrik 2-fach anthrazit - Plattform 63	1876 EB	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Daten / Telekommunikation / Antenne

