



Produktdetails

2152 NLI-53

Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2152 NLI-53
Bestellnummer	2CKA001784A0777
EAN	4011395993460
Beschreibung	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®
Langbeschreibung	Zur Hinterleuchtung des Beschriftungsträgers Art.-Nr.: 1763-53.
	Mit Leuchtdiode.
	Besteht aus Beleuchtungseinheit (LED) und Lichtleiter. Separat bestellbar für beschriftbare ocean®- Schalter und -Taster.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000173B5616

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Anwendung	Schalter/Taster
Leuchtmittel	LED

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	0.01 A
	5 mA

Design

Schalterdesign	ocean®
Farbe	glasklar

Abmessungen

Breite	28 mm
Höhe	13.55 mm
Tiefe	53.5 mm
Gewicht	7.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3240
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0483
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000199 - Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück

2CKA001085A1619	Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung Wippkontrollschalter Ausschaltung, 2-polig 2-poliger Schalter mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/2 SKW-53-503	1	Stück
2CKA001085A1610	Wippkontrollschalter Heizung 2-poliger Schalter mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/2 SKWNH-53	1	Stück
2CKA001085A1623	Wippkontrollschalter Heizung 2-poliger Schalter mit Glimmlampe alpinweiß - ocean®	2601/2 SKWNH-54	1	Stück
2CKA001085A1605	Wippschalter 2-poliger Schalter grau/blaugrün - ocean®	2601/2 W-53	1	Stück
2CKA001085A1616	Wippschalter Ausschaltung, 2-polig 2-poliger Schalter grau/blaugrün - ocean®	2601/2 W-53-503	1	Stück
2CKA001085A1627	Wippschalter 2-poliger Schalter alpinweiß - ocean®	2601/2 W-54	1	Stück
2CKA001085A1612	Jalousie-Schalter mit Beschriftungsfeld 1-poliger Schalter 1-polig, grau/blaugrün - ocean®	2601/4 W-53	1	Stück
2CKA001085A1625	Jalousie-Schalter mit Beschriftungsfeld 1-poliger Schalter 1-polig, alpinweiß - ocean®	2601/4 W-54	1	Stück
2CKA001085A1606	Wippschalter Serienschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/5 W-53	1	Stück
2CKA001085A1617	Wippschalter Serienschaltung Serienschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/5 W-53-503	1	Stück
2CKA001085A1621	Wippschalter Serienschaltung alpinweiß - ocean®	2601/5 W-54	1	Stück
2CKA001684A0324	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Serienschaltung 2 P + E-polig, grau/blaugrün - ocean®	2601/5/20EW-53-503	1	Stück
2CKA001684A0328	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Serienschaltung 2 P + E-polig, alpinweiß - ocean®	2601/5/20EW-54-503	1	Stück
2CKA001085A1607	Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/6 SKW-53	1	Stück
2CKA001085A1618	Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/6 SKW-53-503	1	Stück
2CKA001085A1622	Wippkontrollschalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe alpinweiß - ocean®	2601/6 SKW-54	1	Stück
2CKA001085A1609	Wippkontrollschalter Heizung Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/6 SKWNH-53	1	Stück
2CKA001085A1631	Wippkontrollschalter Heizung Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe alpinweiß - ocean®	2601/6 SKWNH-54	1	Stück
2CKA001085A1603	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/6 W-53	1	Stück
2CKA001085A1614	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/6 W-53-503	1	Stück
2CKA001085A1628	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung alpinweiß - ocean®	2601/6 W-54	1	Stück
2CKA001085A1613	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe grau/blaugrün - ocean®	2601/6 WGL-53	1	Stück
2CKA001085A1626	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe alpinweiß - ocean®	2601/6 WGL-54	1	Stück
2CKA001085A1611	Wippschalter mit Beschriftungsfeld Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/6 WN-53	1	Stück
2CKA001085A1624	Wippschalter mit Beschriftungsfeld Aus- und Wechselschaltung alpinweiß - ocean®	2601/6 WN-54	1	Stück

2CKA001684A0330	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2 P + E- polig, grau/blaugrün - ocean®	2601/6/20 EBW-53	1	Stück
2CKA001684A0331	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2 P + E- polig, alpinweiß - ocean®	2601/6/20 EBW-54	1	Stück
2CKA001684A0316	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2 P + E- polig, grau/blaugrün - ocean®	2601/6/20 EW -53	1	Stück
2CKA001684A0327	Kombination SCHUKO® Steckdose mit Schalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung 2 P + E- polig, alpinweiß - ocean®	2601/6/20 EW -54	1	Stück
2CKA001684A0329	Surface Mounted Range - ocean®	2601/6/2300 EBW-53	1	Stück
2CKA001085A1604	Wippschalter Kreuzschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/7 W-53	1	Stück
2CKA001085A1615	Wippschalter Kreuzschaltung Kreuzschaltung grau/blaugrün - ocean®	2601/7 W-53- 503	1	Stück
2CKA001085A1620	Wippschalter Kreuzschaltung alpinweiß - ocean®	2601/7 W-54	1	Stück
2CKA001484A0370	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer grau/blaugrün - ocean®	2621 W-53	1	Stück
2CKA001484A0054	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Wechsler grau/blaugrün - ocean®	2621 W-53-206	1	Stück
2CKA001484A0376	Wipptaster Wechsler Einzeltaster 1-polig, grau/blaugrün - ocean®	2621 W-53-206 -503	1	Stück
2CKA001484A0380	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer alpinweiß - ocean®	2621 W-54	1	Stück
2CKA001484A0377	Schalter Einzeltaster 1-polig, 1 Wechsler alpinweiß - ocean®	2621 W-54-206	1	Stück
2CKA001484A0371	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer grau/blaugrün - ocean®	2621 WGL-53	1	Stück
2CKA001484A0381	Wipptaster Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer alpinweiß - ocean®	2621 WGL-54	1	Stück
2CKA001484A0373	Wipptaster mit Beschriftungsfeld Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer grau/blaugrün - ocean®	2621 WN-53- 201	1	Stück
2CKA001484A0374	Doppeltaster mit Beschriftungsfeld Serientaster 1-polig, 2 Schließer grau/blaugrün - ocean®	2621 WN-53- 205-101	1	Stück
2CKA001484A0378	Wipptaster mit Beschriftungsfeld Einzeltaster 1-polig, 1 Schließer alpinweiß - ocean®	2621 WN-54- 201	1	Stück
2CKA001484A0379	Doppeltaster mit Beschriftungsfeld Serientaster 1-polig, 2 Schließer alpinweiß - ocean®	2621 WN-54- 205-101	1	Stück
2CKA001442A0469	Jalousietaster mit Beschriftungsfeld 1-poliger Taster 1-polig, grau/blaugrün - ocean®	2621/4 W-53	1	Stück
2CKA001442A0474	Jalousietaster mit Beschriftungsfeld 1-poliger Taster 1-polig, alpinweiß - ocean®	2621/4 W-54	1	Stück
2CKA001582A0305	Lichtsignal grau/blaugrün - ocean® mit E10- Gewinde	2661 W-53	1	Stück
2CKA001582A0328	Lichtsignal alpinweiß - ocean® mit E10- Gewinde	2661 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

