



Produktdetails

# 8343

## Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V farblos



| Allgemeine Informationen |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | 8343                                                                    |
| Bestellnummer            | 2CKA001784A0263                                                         |
| EAN                      | 4011395185407                                                           |
| Beschreibung             | Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V farblos |
| Langbeschreibung         | Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.<br>Für Lichtsignale.             |

| Installation / Montage         |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |

| Technische Daten                   |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Lampensockeltyp                    | E10                |
| Leuchtmittel                       | Glühlampe          |

Lichtfarbe

weiß

Elektrische Daten

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | 24 V       |
| Hilfsspannung AC/DC                  | 24 V AC/DC |
| Leistung / Watt                      | 2 W        |

Design

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | farblos |
|-------|---------|

Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 10.5 mm |
| Höhe    | 10.5 mm |
| Tiefe   | 28.4 mm |
| Gewicht | 1.5 g   |

Material Compliance

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CKA200000E3224                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| REACH Erklärung                           | 2CKA309999E9999                                    |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent           |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0467 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9         | EC000399 - Anzeige- und Signallampe                                                     |
| eClass         | V11.0 : 27144005                                                                        |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |

---

**Kategorien**

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

