


VARTA Power Bank Energy 10000mAh +Ladekabel



Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf.

GTIN / EAN



4 008 496 018 895

Information

- Kraftvolle Power Bank mit 4 Anschlüssen (1x Micro USB Eingang, 2x USB A Ausgang, 1x bidirektionaler USB Type C Anschluss)
- Batterie: Li-Polymer 3.7V 10000mAh 37Wh
- Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit
- Die passende Kapazität für einen Wochenendausflug
- Technologietrend: USB Typ C 5V/ 3,0A Ausgang für schnelles Laden
- Stilvolles und texturiertes Kunststoffdesign
- Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf
- 4 weiße LEDs als Lade- und Entladestandanzeige
- Inklusive Micro-USB Ladekabel
- Mit neuester "VARTA Advanced Safety Technology"
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Artikeldetails

Bestellnummer	57976 101 111
UVP (inkl. Mwst.)	14,99 EUR
Zolltarifnummer	85076000
Ursprungsland	China

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 018895	100,0	31,0	195,0	0,300
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 018918	218,0	148,0	82,0	0,701
PAL (Palette)	676	40 08496 018932	800,0	1.200,0	1.216,0	257,769

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
13	26	338	2

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



