



Produktdetails

3015 EWN-53

Eingebaute Installationsdose (Gerätebox)
Nema Steckdose mit Beschriftungsfeld - mit
Klappdeckel grau/blaugrün/gelb - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	3015 EWN-53
Bestellnummer	2CKA002124A0023
EAN	4011395023587
Beschreibung	Eingebaute Installationsdose (Gerätebox) Nema Steckdose mit Beschriftungsfeld - mit Klappdeckel grau/blaugrün/gelb - ocean®
Langbeschreibung	Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0054
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Schraubklemme
Steckdosentyp	NEMA
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Elektrische Daten	
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	125 V
Bemessungsstrom (I _n)	15 A
Bemessungsfrequenz (f)	60 Hz

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 1018
Farbe	grau/blaugrün/gelb

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	127.5 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0622

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E4180
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	2223d65d-4dee-4a66-8e80-276a8212db01 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP

2223d65d-4dee-4a66-8e80-276a8212db01 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3330

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

