



Produktdetails

6842-101

Busch-Wächter® IR-Service-Handsender



Allgemeine Informationen	
Typ	6842-101
Bestellnummer	2CKA006800A2582
EAN	4011395151211
Beschreibung	Busch-Wächter® IR-Service-Handsender
Langbeschreibung	Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select. Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium. Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE. Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar: Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren. Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren. Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren. Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung. Testbetrieb aktivieren/deaktivieren. Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen. Rücksetzen auf Werkseinstellung. Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren. 2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren. Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren. Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren. Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen. Helligkeitsgrenzwert einstellen. Empfindlichkeit einstellen. Mit kodiertem Übertragungssignal. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025. Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre. Batterie im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B8024

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP40

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	Testbetrieb aktivieren/deaktivieren Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufbar Rücksetzen auf Werkseinstellung dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren 2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellbar Helligkeitsgrenzwert einstellbar Empfindlichkeit einstellbar
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batteriegröße	CR2025
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2.5 g
Anzahl Batterien	1

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	3 V
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC

Abmessungen	
Breite	56.2 mm
Höhe	9.8 mm
Tiefe	126.6 mm
Gewicht	0.068 kg

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6426
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2042
Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001580 - Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder
eClass	V11.0 : 27144092
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
Accessories	

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A2610	Busch-Wächter® MasterLINE 110 ° Bewegungsmelder braun	6855 AGM-201	1	Stück
2CKA006800A2609	Busch-Wächter® MasterLINE 110 ° Bewegungsmelder anthrazit	6855 AGM-35	1	Stück
2CKA006800A2608	Busch-Wächter® MasterLINE 110 ° Bewegungsmelder silber metallic	6855 AGM-208	1	Stück
2CKA006800A2528	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung alpinweiß	6847 AGM-204	1	Stück
2CKA006800A2531	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung braun	6847 AGM-201	1	Stück
2CKA006800A2530	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung anthrazit	6847 AGM-35	1	Stück
2CKA006800A2529	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung silber metallic	6847 AGM-208	1	Stück
2CKA006800A2520	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder alpinweiß	6847/11 AGM-204	1	Stück
2CKA006800A2523	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder braun	6847/11 AGM-201	1	Stück
2CKA006800A2522	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder anthrazit	6847/11 AGM-35	1	Stück
2CKA006800A2521	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder silber metallic	6847/11 AGM-208	1	Stück
2CKA006800A2599	Busch-Wächter® MasterLINE 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung alpinweiß	6847/8 AGM-204	1	Stück
2CKA006800A2536	Busch-Wächter® MasterLINE select 220 ° Bewegungsmelder alpinweiß	6847 AGS-204	1	Stück
2CKA006800A2574	Busch-Wächter® MasterLINE premium 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung alpinweiß	6848 AGM-204	1	Stück
2CKA006800A2577	Busch-Wächter® MasterLINE premium 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung braun	6848 AGM-201	1	Stück
2CKA006800A2576	Busch-Wächter® MasterLINE premium 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung anthrazit	6848 AGM-35	1	Stück
2CKA006800A2575	Busch-Wächter® MasterLINE premium 220 ° Bewegungsmelder Fernbedienung silber metallic	6848 AGM-208	1	Stück
2CKA006800A2550	Busch-Wächter® MasterLINE 280 ° Bewegungsmelder Fernbedienung alpinweiß	6867 AGM-204	1	Stück
2CKA006800A2553	Busch-Wächter® MasterLINE 280 ° Bewegungsmelder Fernbedienung braun	6867 AGM-201	1	Stück
2CKA006800A2552	Busch-Wächter® MasterLINE 280 ° Bewegungsmelder Fernbedienung anthrazit	6867 AGM-35	1	Stück
2CKA006800A2551	Busch-Wächter® MasterLINE 280 ° Bewegungsmelder Fernbedienung silber metallic	6867 AGM-208	1	Stück
2CKA006800A2558	Busch-Wächter® Decken-/Eckadapter alpinweiß	6868-204	1	Stück
2CKA006800A2561	Busch-Wächter® Decken-/Eckadapter braun	6868-201	1	Stück
2CKA006800A2560	Busch-Wächter® Decken-/Eckadapter anthrazit	6868-35	1	Stück
2CKA006800A2559	Busch-Wächter® Decken-/Eckadapter silber metallic	6868-208	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Bewegungsmelder Außen → Zubehör

