

## Werkzeug Rucksack Set L electric 26-tlg. (45153)

**wiha**   
Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



**Artikelnummer:** 930030601

**Bestellnummer:** 45153

**EAN:** 4010995451530

**Erfüllt Ihre Ansprüche:** Robuster und strapazierfähiger Rucksack bestückt mit einer Auswahl an hochwertigen Handwerkzeugen für den mobilen Einsatz.

**Erhöht Ihre Flexibilität:** Platz für weiteres Werkzeug und zusätzlicher Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

**Schont Ihre Gesundheit:** Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.

**Maße:** Außen: 33 x 48 x 23 cm.

**Anwendung:** Die mobile Lösung für den Elektriker.

**Material:** Polypropylen, Nylon.

Im mobilen Einsatz ist es nicht immer einfach alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Der Werkzeug-Rucksack schafft hier Abhilfe. Er bietet enorm viel Stauraum und gleichzeitig größtmöglichen Tragekomfort im mobilen Einsatz. Zugleich schafft er Ordnung und einfachen Zugang zu den Werkzeugen dank dem kippstabilen Stand und der zweiseitigen Öffnungsmöglichkeiten mit zahlreichen Werkzeutaschen im Inneren. Für eine optimale Grundausstattung ist der robuste Werkzeug Rucksack mit einem hochwertigen Handwerkzeug-Sortiment bestückt. Von ergonomischen Schraubendrehern, über eine Auswahl an Zangen, Stiftschlüsseln, einer Taschenlampe, Abisolierwerkzeug, Meterstab, berührungsloser Spannungsprüfer bis hin zu einem Universalschlüssel hat der Anwender für jede Arbeitssituation das passende Werkzeug zur Hand. Darüber hinaus bietet der Rucksack im Inneren dank zahlreicher Taschen, weiterer Schlaufen und zusätzlichem Stauraum reichlich Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Auch an der Außenseite bietet er dank der eingearbeiteten D-Ringe, Taschen und Schlaufen die Möglichkeit weiteres Werkzeug und Verbrauchsmaterial für den schnell zugänglich aufzubewahren. Dank dem ausziehbaren Haken kann der Rucksack zur Rückenschonenden Werkzeugentnahme auch aufgehängt werden. Mit einer Bodenwanne aus stabilem Polypropylen und einem Gehäuse aus imprägniertem Denier-Nylon trotz der hochwertig verarbeitete Rucksack Wind und Wetter auf dem Weg zur Arbeit und ist auch den teilweise widerspenstigen Bedingungen einer Baustelle gewachsen. Für das angenehme Tragegefühl sorgen die thermogeformten, ergonomischen Rückenpolsterungen. Mit seinen Maßen von 33 cm x 48 cm x 23 cm (BxHxT) und seinem Gewicht von 7,34 kg ist er der ideale Begleiter für Außeneinsätze jeglicher Art.

**Inhalt:**

- 1x Abmantelungswerkzeug für Rundkabel (44620)
- 1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung (37450)
- 1x Installationszange TriCut Professional electric (38552)
- 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® (43335)
- 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form (26727)
- 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26708)
- 1x Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
- 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl. 3x AAA-Batterien (41286)
- 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder (42068)
- 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 10-tlg. mattverchromt (07185)
- 1x Rucksack
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 x 125 mm (35391)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart (44001)

**Anwendung:** Die mobile Lösung für den Elektriker.

---

Zolltarifnummer 82060000

---

VDE Artikel Ja

---