


SLIM LED VIDEOLICHT SVL-180 PB

Artikel-Nr. 371082



ULTRA-FLACHES LED VIDEOLICHT IM SMARTPHONE FORMAT MIT EINGEBAUTEM AKKU UND POWERBANK-FUNKTION Das DÖRR SLIM LED Videolicht SVL-180 PB ist perfekt geeignet für Foto- und Videoaufnahmen mit DSLR und DSLM Kameras, sowie Camcordern mit Blitzschuh. Zur Montage des LED Videolichts, nutzen Sie einfach



BESCHREIBUNG

ULTRA-FLACHES LED VIDEOLICHT IM SMARTPHONE FORMAT MIT EINGEBAUTEM AKKU UND POWERBANK-FUNKTION

Das **DÖRR SLIM LED Videolicht SVL-180 PB** ist perfekt geeignet für Foto- und Videoaufnahmen mit DSLR und DSLM Kameras, sowie Camcordern mit Blitzschuh.

Zur Montage des LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten **Universal-Blitzfuß** und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Der Universal-Blitzfuß verfügt über ein **1/4 Zoll**

Gewindeanschluss und kann so auch auf ein Stativ (optional von DÖRR) aufgeschraubt werden.

Die **Helligkeit der 180 langlebigen LEDs** ist bequem per Knopfdruck in 5% Schritten **dimmbar**. Ebenfalls lässt sich die **Farbtemperatur von warmen 3200K bis hin zu 5600K Tageslichttemperatur** in 100-er Kelvin Schritten einstellen.

Für noch weicherer, softeres Licht und zur Reduzierung von harten Schatten sorgt die **mitgelieferte Diffusorscheibe**, die sich unkompliziert aufschieben lässt.

Der eingebaute **Lithium Polymer Akku mit 3,85 V 4040 mAh** versorgt das LED Videolicht bei 100% Leistung zuverlässig für ca. 1,5 Stunden mit Strom.

Durch die **integrierte Powerbank Funktion** laden Sie externe Geräte bequem mittels mitgelieferten **Mini USB Ladeadapter** unterwegs auf. Sie können die Powerbank Funktion nutzen, ohne das Videolicht anzuschalten. Der gleichzeitige Betrieb von Videolicht auf 100% Leistung und externem Gerät ist ebenfalls möglich, entleert aber den Akku des Videolichts schneller.

Im **übersichtlichen LCD Display** werden Ihre Einstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur, sowie Laufzeit und Akkukapazität angezeigt.

Das hochwertige **Aluminium Gehäuse** in edlem silber-matt, ist besonders schlank und passt dank seines kompakten **Smartphone-Formats** bequem in jede Tasche.

Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein **USB-C Ladekabel** und ein **samtiger Aufbewahrungsbeutel**.

WEITERE AUSFÜHRUNG:

DÖRR Slim LED Videolicht SVL-112

- **Mit 112 LEDs**
- **Ohne Powerbank-Funktion**

SPEZIFIKATIONEN

Anschluss	USB-C, Mini USB Adapter
Anzahl LEDs	180 LEDs
Abmessungen ca. [cm]	15 x 8 x 1
Beleuchtungsstärke max. auf 1m [Lux]	1000
Farbe	silber matt
Stromversorgung	Eingebauter Lithium Polymer Akku 3.85V, 4040 mAh
Betriebsdauer ca. (mit voll)	1,5 h (auf höchster Stufe)

Farbwiedergabeindex (CRI)	> 96 Ra
Gehäuse	Aluminium
Farbtemperatur ca. [Kelvin]	3200-5600 K (± 300 K)
Ausgangsleistung max.	5V 2A über USB-A
Eingangsstrom max.	5V 1A / 5V 2A
Dimmbar	5-100%
Ladebuchse	USB-C 5V, Micro USB 5V
Ladekabel	USB-C/USB-A
LED Leistung max.	12 W
Ausgangsbuchse	Mini USB 5V, Adapter mit USB-A Anschluss
Ladedauer ca.	2,5 h
Länge USB Kabel ca. [cm]	100 cm cm
Universalblitzfuß mit 1/4" Stativgewinde	Ja
Gewicht ca. [g]	190 g
Marke	DÖRR
Nr.	371082
GTIN	4000461097010
Lieferumfang	1x SVL-180 PB, 1x Universal-Blitzfuß mit ¼" Stativgewinde, 1x USB-C Ladekabel, 1x Mini USB Ladeadapter, 1x Diffusorscheibe, 1x Aufbewahrungsbeutel
Hinweis Lieferumfang	Abgebildetes Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, nicht inklusive.