

tesakrepp® 4325

produkt information



Allzweckkrepp

tesakrepp® 4325 Malerallzweck-Abdeckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

Das Allzweckkrepp ist geeignet für einfache Abdeckenwendungen, zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	• Reißdehnung	10 %
• Dicke	120 µm	• Reißkraft	33 N/cm
• Klebmasse	Naturkautschuk		

Klebkraft auf

• Stahl	2,6 N/cm
---------	----------

Eigenschaften

• Handeinreißbarkeit	●●●●	• Scharfe Farbkanten	●●●
• Farbhaftung	●●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04325>