



TY2

Alles im Blick - bei Tag und Nacht

Intelligente schwenk- und neigbare WLAN-Kamera

Überwachen Sie problemlos den gesamten Raum dank des 360-Grad-Sichtfeldes und der intelligenten Bewegungsverfolgungsfunktion. Somit bleibt alle Blick - bei Tag und Nacht.

FHD 1080p



Intelligente Nachtsicht
(bis zu 10 m)




Motorisierte Schwenk-/
Neige-Funktion für
360-Grad-Blick



Sleep-Mode zum
Schutz der Privatsphäre



Bewegungserkennung



Smart Tracking -
Bewegungsverfolgung



Zwei-Wege-Audio



Alles im Blick mit
kostenloser App



WLAN 2,4 GHz



MicroSD-Kartenslot
(bis 256 GB)



Keine toten Winkel.

Nur eine Kamera und trotzdem den gesamten Raum im Blick behalten. Mit der TY2 ist das kein Problem, denn dank der intelligenten Schwenk-/Neige-Funktion genießen Sie einen 360°-Blick ohne toten Winkel.

- Vertikale 55°-Drehung
- Horizontale 340°-Drehung



Intelligente Verfolgung.

Dank der Smart-Tracking-Funktion verfolgt die Kamera sich bewegende Objekte automatisch auf Schritt und Tritt. Gleichzeitig werden Sie unverzüglich über die EZVIZ-App zusammen mit einer Echtzeit-Aufnahme über die erkannte Bewegung informiert.



Kommunikation zu jeder Zeit

Sprechen Sie mit Ihren Lieben und schrecken Sie unerwünschte Fremde ab – all das ist mit der Gegensprechfunktion der TY2 möglich. Mit der EZVIZ-App auf Ihrem Smartphone können Sie Kommunikation jederzeit einfach und komfortabel genießen - egal wo Sie sich gerade befinden.





Auch bei Dunkelheit alles im Blick

Sogar bei Dunkelheit liefert die TY2 dank leistungsstarker Infrarot-LED-Beleuchtung ein scharfes und klares Bild auf einer Entfernung von bis zu 10 Meter. Die intelligente Nachtsicht-Funktion liefert Ihnen optimalen Schutz rund um die Uhr.



Wir schützen Ihre Daten und Privatsphäre.

Der Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre hat für uns oberste Priorität. Die Datenübertragung zwischen der Kamera und der EZVIZ-Cloud ist lückenlos verschlüsselt. Nur Sie haben die Schlüssel, um Ihre Daten zu entschlüsseln. Zum zusätzlichen Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie jederzeit den Sleep-Mode der Kamera in der EZVIZ App aktivieren.



AES 128-Bit
-Verschlüsselung



TLS-Verschlüsselungs-
protokoll



Mehrere
Authentifizierungs-
schritte

Mehrere Speicherlösungen


Dank mehrerer Speicheroptionen können Sie wählen, wo Ihre Aufnahmen gespeichert werden sollen. Die TY2-Kamera kann auch an allen drei Standorten gleichzeitig speichern, als eine zusätzliche Sicherung für den Fall, dass die Kamera beschädigt wird oder das Netzwerk ausfällt.

*Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Prüfen Sie die Verfügbarkeit vor dem Kauf.

*Unterstützt nur NVRs spezifischer Marken.



MicroSD-Karte



Verschlüsselter Cloud-Speicher*



NVR*

Modell-Parameter Model CS-TY2-B0-1G2WF

Kamera

Bildsensor	1/3-Zoll-CMOS mit progressivem Scan
Verschlusszeit	Selbstanpassender Verschluss
Objektiv	4 mm bei F2,4, Betrachtungswinkel: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertikal
Objektivanschluss	M12
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D DNR
WDR	Digitaler WDR

Kompression

Videokompression	H.264
Video-Bitrate	Adaptive Bitrate.

Bild

Max. Auflösung	1920 × 1080
Bildfrequenz	Max.: 15 fps; selbstadaptiv bei der Netzwerkübertragung

Netzwerk

Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
WLAN-Kopplung	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Schnittstellenprotokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Schnittstelle

Speicher	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Stromversorgung	Micro-USB
Kabelgebundenes Netzwerk	RJ-45 × 1 (selbstanpassender 10/100-Mbps-Ethernet-Anschluss)

WLAN

Norm	IEEE802.11b/g/n
Frequenzbereich	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

Betriebsumgebung

Temperatur	-10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	95 % oder weniger (nicht kondensierend)

Allgemeines


Spannungsversorgung	DC 5V/1A
Stromverbrauch	5W max
IR-Reichweite	MAX. 10 meter
Abmessungen	88 x 88 x 124 mm (3.46 x 3.46 x 4.88 inch)
Verpackungsabmessung	103 x 103 x 186 mm (4.06 x 4.06 x 7.32 inch)
Nettogewicht	255 g (8.99 oz)

Lieferumfang:

- TY2-Kamera;
- Montage-Platte;
- Schraubenkit;
- Netzkabel 3 m;
- Bohrschablone;
- Netzteil;
- Kurzanleitung

Zertifikate :

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>