

PARAPROJECT®

Case TC20

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC20 TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208720151
GTIN / EAN	4006793002883
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel: mit div. Fächern und RV-Tasche für Zubehör und Eingabestifte - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 12,9“
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 20x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 16 x Surface Go 2 Tablet mit je 24W pro Port ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung - Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp

PARAPROJECT®

Case TC20

Protect , TwinCharge , Transport

Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A - 50 / 60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	24 x 255 x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Hauptschalter ,
Überspannungsschutz



- Stauraum für bis zu 20 Tablets ,
TwinCharge Technologie