




USB-C-Docking-Station

Art.-Nr.: UA0373

Die ultimative USB-C-Docking-Station mit der All-in-One-Lösung zum Anschluss Ihres Laptops an mehrere Geräte. Sie können so ganz einfach Projektoren, 4K-Monitore, SD-Karten, Lautsprecher und USB-Flash-Laufwerke an Ihren Laptop anschließen und das Notebook gleichzeitig im ergonomischen Winkel aufstützen und kühlen. Es unterstützt auch Pass-Through-Charging mit bis zu 100 W, besitzt einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und Sie verfügen immer über eine stabile und gesicherte Internetverbindung.

- » 11-in-One-Erweiterung für Ihren USB-C-Laptop. Einschließlich:
 - 1x 100-W-USB-C-Stromversorgungsanschluss mit einer Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s
 - 3x USB 3.0 Anschluss
 - 2x 4K bei 30 Hz HDMI-Videoausgang
 - 1x 1080p bei 60 Hz VGA-Videoausgang
 - 1x SD-/MicroSD-Kartenleser
 - 1x RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss
 - 1x 3,5-mm-Audioanschluss unterstützt sowohl Audio als auch Mikrofon
- » Unterstützt die gleichzeitige Ausgabe von VGA/HDMI-Anschluss
- » Unterstützt Multi-Stream-Übertragung (MST-Modus) in Windows
- » Unterstützt SD/SDHC/SDXC mit bis zu 2 TB Kapazität; sichere digitale v3.0 UHS-I- und MMC-Spezifikation
- » Ausgestattet mit Aluminiumgehäuse und rutschfesten Gummipads
- » Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig
- » Kompatibel mit Windows und Mac OS
- » Produktabmessung: 28 x 8 x 1,7 cm
- » Kabellänge: 22 cm



RoHS
compliant



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0373



Made in China

Best Connectivity

LogiLink®



USB-C-Docking-Station

Art.-Nr.: UA0373

Verpackungsinhalt:

- » 1x USB-C-Docking-Station
- » 1x Gebrauchsanweisung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 320 x 120 x 26 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,45 kg
- » Maße VPE: 390 x 340 x 260 mm
- » Menge VPE: 30 Stück
- » Gewicht VPE: 14,5 kg

Best Connectivity



RoHS
compliant



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.



UA0373



Made in China