FOSCAM W81 8 MP Ultra HD USB-Webkamera mit integriertem Mikrofon und mit automatischer Rauschunterdrückung für Live-Streaming

EAN: 6954836062470

Highlight

- 8 MP High-Definition-Bildsensor, mit einer effektiven Auflösung von 3840 x 2160
- Audioaufnahmen werden unterstützt
- Standard UVC / UAC Protokoll, treiberlos, Plug and Play
- Unterstützt Windows / Android / Mac OS/Linux System
- MJPEG Bildformate werden unterstützt, max. 4K 25 fps / 1080P 60 fps Bildauflösung
- Es kann für Online-Unterricht, Live-Übertragung, Video-Konferenz, Video-Chat, Smart TV externe Geräte verwendet werden



Diese 4K-Webkamera mit 3840 x 2160 Auflösung (bei 25 fps), das ist genau die doppelte horizontale und vertikale Auflösung von 1080p für insgesamt 4-mal so viele Pixel. Diese 8-Megapixel-Webkamera nimmt Videos in professioneller Qualität in beeindruckendem 4K Ultra HD auf, sodass Sie alle Details klar erkennen können.

Hinweis: Um das echte 4K-Video zu genießen, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl die Software als auch der Bildschirm 4K unterstützen.

Eingebautes Mikrofon mit automatischer Rauschunterdrückung, macht den Ton reiner und klarer und nimmt Ihre Stimme sogar in 5 Metern Entfernung auf.

Diese Webkamera ist die ideale Wahl für eine Videokonferenz, um den Ton auch in lauter Umgebung präzise auszugeben.

Keine Treiberinstallation erforderlich, einfach Plug & Play, indem Sie diese Webcam an Ihren Computer oder Laptop anschließen.

Diese 8 MP Ultra HD Webcam wird mit einer Sichtschutzabdeckung geliefert, die Ihre Webcam verdecken kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und verhindert, dass Web-Hacker Sie ausspionieren, so dass die Privatsphäre im Internet besser geschützt ist und mehr Sicherheit gewährleistet ist.

Mit dieser Webcam können Sie mühelos professionelle Live-Streams, Videokonferenzen und Online-Kurse realisieren.

Stellen Sie die Webcam frei auf Ihren Tisch, oder befestigen Sie sie an Ihrem Laptop-Bildschirm oder Monitor mit einem praktische integrierte Befestigungsklammer. Sie können es auch mit einem Stativ verwenden (Stativ nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Webkamera ist weitgehend kompatibel mit PC und Laptop mit Windows 7 und höher, Mac OS, Android 5.0 und höher, Linux-Systemen.

Diese vielseitige 8 MP Ultra HD USB-Webkamera funktioniert mit ZOOM, YouTube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo! @Messenger, MSN, und andere Instant-Messaging-Anwendungen.

Lieferumfang

- Foscam W81 Webkamera
- Anleitung
- Schutzabdeckung

Technische Daten

Modell		Foscam W81
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	3840x2160 (8 MP)
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	3,6 mm
	Blende	F 2.2
	Blickwinkel	Diagonal: 95,4°, Horizontal: 87°, Vertikal: 57°
Video	Bildkomprimierung	MJPEG/YUV
	Bild Bildrate	4K@25fps / 1080P@60fps
	Auflösung	MJPEG: 3840x2160/1920x1080/1920x720/640x360; YUV: 640x360
	Video-Ausgang	USB-Videostreaming
	Protokoll	UVC/UAC
Audio	Eingang	Integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
USB-Anschluss	USB-Schnittstelle	USB 2.0
Kompatibilität	System-Kompatibilität	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, Android5.0 und höher, Linux, Chrome OS, XBOX one, Ubuntu
	APP-Kompatibilität	ZOOM, Youtube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo!@Messenger, MSN, Gmail, Facebook Live, Windows Live@Messager, XBOX One, ClickMeeting, Twitch, Mixer, XSplit, GoToMeeting, Google Hangouts, Team viewer, Face time, Welink, join.me, Zoho, Live Size, WeChat, Ding Talk,QQ
Leistung	Betriebsspannung	DC 5 V / 160 mA ±6 mA
Zubehör	Datenschutzabdeckung	1x Sichtschutzabdeckung
	QSG	1x QSG
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C~ 40°C (14°F ~ 104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend