

**RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Akku-Rasenmäher**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Ladegerät ASC 145 Duo; Karton**

Bestell-Nr. 601606650  
EAN 4061792201750



Abbildung stellvertretend



- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m<sup>2</sup>
- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
- Einfaches Lenken und Spurhalten durch Leichtlaufräder und höhenverstellbaren Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
- Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
- Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah
Laufzeit pro Akkuladung	59 min
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm
Schnitthöhenstufen	7
Fangsackvolumen	55 l
Leerlaufdrehzahl	2800 /min
Max. Drehzahl	3400 /min
Gewicht ohne Akkupack	24.5 kg
Gewicht mit Akkupack	25.9 kg

**Vibration**

Leerlauf	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	67 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	88 dB(A)
Messunsicherheit K	0.8 dB(A)

**Lieferumfang**

Fangsack  
Sichelmesser  
Mulchkeil  
Sicherheitsschlüssel  
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)  
Schnellladegerät ASC 145 Duo "AIR COOLED"