

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Schwimmbadfilterpumpe mit Timer SPP 600 FT	30444	24 Monate	
		4011458304448		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	-
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	VK-Einheit
42,0	18,0	21,5	5,8 / 6,8	1

Schwimmbadfilterpumpe mit Timer
SPP 600 FT

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Diese hochwertige und selbstansaugende Pumpe ist ideal um in den Filterkreislauf installiert zu werden und das Poolwasser sauber zu halten. Dank dem leistungsfähigen Motor ist diese Pumpe extrem robust und arbeitet effizient und geräuscharm. Der Klarsichtdeckel lässt sich leicht werkzeuglos öffnen, um den integrierten Filterkorb zu reinigen. Damit entfernen Sie den Grobschmutz aus Ihrem Schwimmbad und sorgen für einen sauberen Badespass. Im Lieferumfang befinden sich zwei Anschlussstücke und eine mechanische Zeitschaltuhr, mit der die Programmierung von täglichen Reinigungsintervallen möglich ist.

Technische Daten Pumpe:

Motor: 600 Watt
 Förderhöhe / Druck max.: 12 m / 1,2 bar
 Fördermenge max.: 13.000 l/h
 Ansaughöhe max.: 8 m
 Pumpengehäuse: Kunststoff
 Saug- und Druckanschluss: 45,48 mm (1 1/2" IG)
 Temperatur max. medium: 35 °C
 Anschlusskabel: 1,5 m / H05RN-F

Technische Daten Zeitschaltuhr:

Ein / Aus Intervalle: 96 x pro Tag
 Ein / Aus Zeit min.: 15 min
 Leistung max.: 230 V / 16 A / 3680 Watt
 Temperatur max.: - 25 °C bis 55 °C

Lieferumfang:

2x Anschlussstück
 32 / 38 mm Schlauchanschluss / 1 1/2" AG (47,80 mm)

Prüfzeichen:

