

tesa Easy Cover® 4364 Universal Papier



produkt information

Premium Malerkrepp mit Abdeckpapier

Easy Cover® 4364 ist eine Kombination aus hochwertigen, gefaltetem Spezialpapier mit einem Premium-Malerkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 7 Tagen nach der Anwendung im Innenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit saubereren Farbkanten.

Hauptanwendungen

- Für großflächige Farb- und Lackarbeiten* Ideal für Fuß- und Sockellesten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen* Für glatte und leicht strukturierte Untergründe* Speziell beschichtetes Papier für gute Lack- und Farbbindung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Reißkraft | 38 N/cm |
| • Dicke | 140 µm | • UV-Beständigkeit | 1 Wochen |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Abdeckmaske aus | Papier |
| • Reißdehnung | 10 % | | |

Klebkraft auf

- Stahl 3,4 N/cm

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------------------|------|----------------------|-----|
| • Für empfdl. Oberflächen geeignet | ●● | • Scharfe Farbkanten | ●●● |
| • geeignet für raue Oberflächen | ●● | • Anschmiegsamkeit | ●● |
| • Farbhafung | ●●●● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesa Easy Cover® 4364 Universal Papier



produkt information

Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04364>