

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Kompakte smarte Außensteckdose über WiFi Technologie steuerbar



---

### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser

---

### Produkteigenschaften


- Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App möglich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Zeitplanung

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Netzfrequenz	50 Hz

### Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	120.000 g
Durchmesser	57 mm
Höhe	98 mm

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Kunststoff
Material Abdeckung	Kunststoff

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant
-----------------------------------	---------------------------------

### Zertifikate & Standards



Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Für die Steuerung über LEDVANCE SMART+ WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich (ab Android 4.4 oder ab iOS 9.0)

---

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	Declarations of conformity EU Declaration of conformity
	Installation guide SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570979	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075570986	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.