

1529 ESD Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm

Serie ESD



EAN:	4013288219428	Abmessung:	147x18x18 mm
Teilenr:	05027450001	Gewicht:	15 g
Artikel-Nr:	1529 ESD	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten
- Nicromatt

Elektrostatisch abgesicherter Wera Ausheber z.B. zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten. Mit Abrollschutz.



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1529_esd.html

Wera - 1529 ESD
05027450001 - 4013288219428

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD Werkzeuge

Schutz vor elektrostatischer Energie



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



mm

05027450001	1,0	3,5	50	97
-------------	-----	-----	----	----

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1529_esd.html

Wera - 1529 ESD
05027450001 - 4013288219428

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de