

ÖFFNET DIE TÜR AUF  
KNOPFDRUCK

# Schlüsselbundfernbedienung – Zutritt

HmIP-KRCK

Die praktische Schlüsselfernbedienung ist in Kombination mit dem Homematic IP Türschlossantrieb die ideale Lösung zum komfortablen und intelligenten Entriegeln, Verriegeln und Öffnen der Haustür. Die Fernbedienung ersetzt dabei den herkömmlichen Schlüssel und ermöglicht den Zutritt ins Smart Home mit nur einem Tastendruck.



homematic <sup>IP</sup>

Smartes Wohnen, das begeistert.



## IDEALE ERGÄNZUNG ZUM HOMEMATIC IP TÜRSCHLOSSANTRIEB

Die handliche Schlüsselbundfernbedienung steuert den Homematic IP Türschlossantrieb und ermöglicht so das Entriegeln, Verriegeln und Öffnen der Haustür. Über die zusätzliche Licht-Taste kann z. B. die Beleuchtung im Eingangsbereich ein- und ausgeschaltet werden.



### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	38 x 75 x 14 mm
Gewicht	38 g (inkl. Batterie)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## SMARTER ERSATZ FÜR DEN HAUSTÜRSCHLÜSSEL

Ein Schlüssel zum Öffnen der Tür wird durch die Fernbedienung überflüssig und die Steuerung der Haustür gelingt kinderleicht per Tastendruck. Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann jeder Fernbedienung ein individuelles Profil zugewiesen werden. So können z. B. Reinigungskräfte nur zu bestimmten Zeiten ins Haus kommen.

## PRAKTISCHE FERNBEDIENUNG FÜR DEN SCHLÜSSELBUND

Dank der kompakten Bauform passt die kleine Fernbedienung in jede Hosentasche – oder an den Schlüsselbund. So kann sie flexibel im Zuhause, im Außenbereich oder im Auto beim Heimkommen eingesetzt werden. Sollte die Fernbedienung unterwegs einmal verloren gehen, kann sie einfach über die App gesperrt werden.

## LEISTUNGSSTARK UND ROBUST

Die besonders hohe Funk-Reichweite von bis zu 200 Metern ermöglicht das Öffnen der Haustür bereits auf dem Weg zur Tür.

Das Gehäuse aus halogenfreiem, glasfaserverstärktem Kunststoff macht die Fernbedienung besonders robust und ist dank des hohen Temperaturbereichs jeder Situation gewachsen. Jeder Tastendruck wird direkt über die integrierte Multicolor-LED bestätigt.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142561A0
EAN-Code	4047976425617
Kurzbezeichnung	HmIP-KRCK
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	120,6 g

### LIEFERUMFANG

Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – Zutritt  
 Schlüsselring  
 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie  
 Bedienungsanleitung