

avidsen

2 YEARS

GUARANTEE



SUPPORT
CALL

HomeCam WR

WLAN-IP-KAMERA 1080P

Die Außenkamera, die Ihr Grundstück überwacht

Art.-Nr.127052

Ok Google,
zeig mir die Außenkamera



fonctionne avec
l'Assistant Google



BEWEGUNGSERFASSUNG



NACHTSICHT



1080P



IP 66



PRIVATMODUS

FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG IHRES GRUNDSTÜCKS.

Sie ist einfach zu installieren und unauffällig, und ermöglicht Ihnen Ihr Haus zu sichern, durch den Erhalt einer Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone im Falle einer Bewegungserfassung.

Die Kamera ist witterungsbeständig und für eine Installation im Außenbereich vorgesehen, um Ihnen unter allen Bedingungen, Tag wie Nacht, ein genaues und fließendes Bild zu gewährleisten. Egal, wo Sie sich gerade befinden: Über Ihr Smartphone (iOS, Android) können Sie das Video aus der Ferne abspielen, ein Livebild aufnehmen oder eine Videoaufzeichnung starten.





Bewegungserfassung
Durch die Bewegungserfassung werden Sie bei einem Eindringen per „Push“-Benachrichtigung gewarnt.



Nachtsicht
Die Kamera verfügt über Infrarot-LEDs für die Nachtsicht.



1080P
Hohe Bildauflösung.



IP66
Witterungsbeständig und für eine Nutzung im Außenbereich vorgesehen



PRIVATMODUS
Ton und Video Ihrer Kamera schalten sich in Ihrer Gegenwart leicht ab: nur im Bedarfsfall überwachen



Überwachen Sie Ihr Zuhause und schützen Sie Ihre Familie

Ihre Kamera verfügt über eine hohe Bildqualität 1080 P und Ton in beide Richtungen (Mikrophon + Lautsprecher). Wenn von der Kamera im Überwachungsmodus eine Bewegung erkannt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet und Ihre Kamera zeichnet auf der microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein Video auf, das Sie aus der Ferne abspielen können.

Verlassen Sie sich auf Ihre Kamera unter allen Bedingungen

Die Kamera verfügt über ein robustes Design aus Metall, das allen Witterungs- und Außenbedingungen standhält. Sie verfügt außerdem über eine leistungsstarke automatische Nachtsicht mit einer Reichweite von 25 bei völliger Dunkelheit.

Lehen Sie sich entspannt zurück: AvidsenHome kümmert sich um alles

Die Kamera ist fester Bestandteil des AvidsenHome-Sortiments, so dass Sie Ablaufszenarien erstellen können, die es Ihnen aus der Hand nehmen, sich um Ihre Produkte zu kümmern. Wenn Sie Glühbirnen des Sortiments Avidsen HomeLight oder Module für die Rolllädensteuerung von AvidsenHome verwenden, können Sie in Ihrer Abwesenheit automatisch eine Präsenz bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang simulieren. Wenn Sie ein Alarmsystem oder ein Thermostat von AvidsenHome verwenden, können Sie ganz einfach die Bewegungserfassung der Kamera oder den Privatmodus entsprechend Ihrer Anwesenheit aktivieren. Dann brauchen Sie sich um gar nichts mehr zu kümmern!

Funktioniert mit der App



avidsen Home



Funktioniert mit den Sprachassistenten



INHALT DES SETS


- Eine WLAN-IP-Kamera
- Beutel mit Schrauben
- Eine Montagehalterung
- Netzadapter





TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2M Pixel
Technische Merkmale	Stromversorgung: 12V/1A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: WLAN b/g/n 2,4GHz Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 Blickwinkel: 68°
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 25m
Sensor und Linse	1/4" CMOS
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100 000 pro Sekunde - H264
Speicherung	Ja, auf SD-Karte (max. 128Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	10,8W Max DC 12V, 1A
Betriebstemperatur	-20°C +55°C
Maße und Gewicht	67mm x 57mm x 158mm - 286g



Sie benötigen Hilfe?

Avidssy

beantwortet Ihre Fragen unter
www.aidsen.com



3345111270520