

PARAPROJECT®

Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover TwinCharge, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208716151
GTIN / EAN	4006793002982
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Case TC10 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 495 mm
Eigengewicht	8850 g
Transportmaße (BxTxH)	540 mm x 400 mm x 530 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1740 mm
Menge pro Europalette	12
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel: Noppenschaum - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen , großes Staufach für 10x Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Hauptschalter, Überspannungsschutz, Temperatursensor
Kompatible Geräte	Alle Tablets (besonders geeignet für Geräte mit sehr dicken Hüllen und Tastaturhüllen)
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	Verwendung der kundeneigenen Daten- und Ladekabel
Netzteil	2x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 10x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5V/9V /12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr - EDUCOVER+®, KidsCover
Schließsystem	Zahlenschlösser

PARAPROJECT®

Case TC10 EDUCOVER®+/KidsCover


Protect , TwinCharge , Transport

Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung mit Hauptschalter und Schutzkappe - Innen: je 10 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 5 A - 50 / 60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	355 x 285 x 325 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Stauraum für 10
Hartschalenhüllen , TwinCharge
Technologie bis zu 10 Steckplätze



- Gepolsterter Deckel