

PARAPROJECT®

Case TC10 BASKET

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC10 BASKET TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208740151
GTIN / EAN	4006793002913
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Case TC10 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss - 2x BASKET – Transport-Taschen, farblich markierbar
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 495 mm
Eigengewicht	9200 g
Transportmaße (BxTxH)	540 mm x 400 mm x 530 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1740 mm
Menge pro Europalette	12
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit Noppenschäum - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, großes Staufach für 2 herausnehmbare BASKETS mit je 5x Fächern - Zusätzliche Lüftungsöffnungen im Deckel optimale Luftzirkulation - 2 Baskets (Tablet-Tragetaschen) mit je 5 Fächern - Temperatursensor - Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5“, die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C, QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Netzteil	2x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 10x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V /12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr

PARAPROJECT®

Case TC10 BASKET

Protect , TwinCharge , Transport

Schließsystem	Zahlschlösser
Anschlüsse	- - Außen: zentrale Stromversorgung Hauptschalter und Schutzkappe - Innen: je 10 x USB-A-Buchse oder USB- C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 5 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	300 x 220 x 25 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- integrierter Temperatursensor schützt vor Überhitzung ,
TwinCharge Technologie bis zu 10 Steckplätze



- Herausnehmbare BASKET Körbe