



## LC-M39-QHD-165-C - 38,5"-Curved-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **38,5" / 97,79 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **QHD**-Bildschirmauflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 1,7-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von **3000R** sowie einem **16:9-Breitbild**.

Durch die hochentwickelte **VA-Panel-Technologie** wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von **3000:1**.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **165 Hz** für eine flüssige Darstellung, **FreeSync** für einen reibungslosen Spieleablauf sowie **Picture-by-Picture (PBP)**, **Picture-in-Picture (PiP)**, **HDR 400** sowie ein **höhenverstellbarer Standfuß**.

**Sehen Sie schärfer dank LC-Power!**

### Technische Daten des LC-M39-QHD-165-C

Display-Größe:	38,5" / 97,79 cm
Auflösung:	QHD / 2560 x 1440 Pixel
Bildschirmaktualisierungsrate:	165 Hz
Panel-Typ:	VA
Bildformat:	16:9
Helligkeit:	350 (± 30) cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis:	3000:1
Bildschirmfarben:	16,7 Millionen
Betrachtungswinkel:	H: 178° / V: 178°
Krümmung:	3000R
Reaktionszeit:	OD 4 ms / MPRT 1 ms
Anschlüsse:	2x DP 1.4 / 2x HDMI 2.0
Audio:	1x Audio out (3,5mm-Klinke)

Inhalt:	Monitor, Standfuß, DP-Kabel, Netzkabel, Montagematerial, Anleitung
---------	--

Features:	FreeSync, Overdrive, Low Blue, GamePlus, PIP/PBP, HDR 400, höhenverstellbarer Standfuß, VESA-kompatibel
Farbe:	Rückseite: weiß mit RGB-Beleuchtung Standfuß: weiß
Abmessung (ohne Standfuß):	880 x 514 x 84 mm
Abmessung (mit Standfuß):	880 x 645 x 287 mm
Abmessung (Verpackung):	1011 x 648 x 255 mm
Neigungswinkel:	-5°~15°
VESA-Aufhängung:	100 x 100 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	11,60 / 16,56 kg
Energieverbrauch:	54 kWh / 1000 h
Standby-Verbrauch:	≤ 0,5 W
Eingangsspannung:	AC 100-240V 50/60Hz 2A
Energieeffizienzklasse:	G
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4260070128691
Hersteller-Code:	LC-M39-QHD-165-C