

ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

VERORDNUNG (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten.

Modellkennung	HGO 4200/1 BF Serie; HGO 4200/2 BF Serie
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung	Nennwärmeleistung: 4,2 kW Mindestwärmeleistung: 2,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	Nicht anwendbar
Energieeffizienzindex (EEI)	90
Brennstoff-Energieeffizienz (Wirkungsgrad) bei	Nennwärmeleistung: 100 % Mindestwärmeleistung: 100 %
Brennstoffart	Gasförmig: Butan/Propan (G30/G31)
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle

Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes zutreffenden besonderen Vorkehrungen:

- ✓ **Diese Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.**
- ✓ Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 1 m zu Raumheizungen, Herden und ähnlichen Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite nicht näher als 1 m und mit den Seiten und der Rückwand nicht näher als 0,5 m zu brennbaren Materialien (insbesondere Vorhänge, Stoffe, Papier etc.) auf.
- ✓ Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch, um festzustellen, ob sämtliche gasführende Komponenten auch Dicht sind.
- ✓ **Decken Sie das betriebene Gerät niemals mit Kleidungsstücken, Decken etc. ab.** Verwenden Sie den Gas-Heizofen nur in trockenen, sauberen und gut belüfteten Räumen mit mind. 40 m³ Rauminhalt. Als gut belüftete Räume gelten Räume mit mehr als einem 1-fachen Luftwechsel pro Stunde mit nicht fugendichten Fenstern und Türen. Die Räume müssen mindestens 1 Fenster haben, das geöffnet werden kann, oder eine Tür, die unmittelbar ins Freie führt.
- ✓ **In Deutschland ist für den Betrieb in Wohnräumen sowie für den gewerblichen Einsatz ein Druckregler des Typs F1-t zu verwenden.**
- ✓ Bitte beachten Sie in der Bedienungsanleitung die Sicherheits- und Warnhinweise, Aufstellungsbedingungen und Wartungshinweise für Benutzer.

Beachten Sie zusätzlich zu diesen Hinweisen unbedingt auch sämtliche nationalen und Europäischen Normen sowie alle örtlichen Vorschriften. Bei Abweichungen zu den oben genannten Hinweisen sind stets die örtlichen Vorschriften zu beachten.

ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
 Augartenstraße 3 | 76698 Ubstadt-Weiher | Germany | Tel: +49 7253 9460-0 | Fax: +49 7253 9460-60 | info@rowi.de | www.rowi.de