

Produktinformation

00 21 06

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" ElektroPlus

68-teilig



- Bestückt mit 27 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 06
EAN	4003773086260
Gewicht	11.590 g
Abmessungen	515 x 438 x 265 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	430 mm (350 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	280 mm (200 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	515 mm (480 mm)

Lieferumfang

08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (145 mm) ⚠ 1000V  
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚠ 1000V   
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) ⚠⚠⚠
78 06 125	1 x Electronic Super Knips® VDE (125 mm) ⚠ 1000V ⚠⚠ 
97 53 18	1 x KNIPEX Twistor16® Selbststellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²)

Lieferumfang	
	MM 
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚡ 1000V 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 40 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 24 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 26 10	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX10) ⚡ 1000V 
98 26 15	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15) ⚡ 1000V 
98 26 20	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX20) ⚡ 1000V 
98 26 25	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25) ⚡ 1000V 
98 26 30	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX30) ⚡ 1000V 
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
26 26 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) ⚡ 1000V    $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) ⚡ 1000V  
74 06 200	1 x Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm) ⚡ 1000V  
87 01 180	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm) 
98 25 01 SLS	1 x Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 25 02 SLS	1 x Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm) ⚡ 1000V 
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)

Lieferumfang	
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
L240 00055	1 x Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm) ○
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
Zubehör	
00 21 06 LE	Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

