

## Produktinformation

# 00 21 06 M

## Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Mechanik

79-teilig



### Mobile Profiausrüstung für Mechaniker

- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

### Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 06 M
EAN	4003773086222
Gewicht	12.800 g
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	430 mm (350 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	280 mm (200 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	515 mm (480 mm)

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

### Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
16 20 50 SB	1 x Elektriker-Klappmesser
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm) MM
26 12 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 

Lieferumfang	
26 22 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)   $\angle 40^\circ$ 
70 02 160	1 x Seitenschneider 
71 31 200	1 x KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm) 
74 02 200	1 x Kraft-Seitenschneider 
78 61 140	1 x Electronic Super Knips® XL 
86 01 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
HP400-12 M	1 x Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
425 530 6	1 x Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
02190	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm)
L240 00055	1 x Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
004018	1 x Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
080150	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
087100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 350PH (PH1 x 80 mm)
087350	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 350PH (PH3 x 150 mm)
093100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ1 x 80 mm)
093150	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ2 x 100 mm)
093200	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ3 x 150 mm)
100040	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
118008	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
118022	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm)
170100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 917 SPH (PH2 x 100 mm)
180030	1 x Wera Micro Schraubendreher 1,5 (0,23 x 1,5 x 60 mm)
180200	1 x Wera Micro Schraubendreher PH00 (PH00 x 60 mm)
182640	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 932A (5,5 x 100 mm)
18266	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
18268	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
280050	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 10x80)
280080	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 15x80)
280100	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 20x100)
280120	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 25x100)
280150	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 30x115)

## Zubehör

00 21 06 LE

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

