

Produktinformation

00 21 21 HK S

Werkzeugkoffer "Vision27" Sanitär



Flexibel und umfangreich bestückt: das große Sanitär-Sortiment für den Profi

- Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 20 kg
- 27 Liter Fassungsvermögen
- Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 21 HK S
EAN	4003773080671
Gewicht	9.965 g
Reach	Nein
RohS	Nein






Technische Attribute





Abmessung Breite außen (innen)	480 mm (460 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	380 mm (310 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	200 mm (190 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
26 16 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚠ 1000V   
74 06 180	1 x Kraft-Seitenschneider ⚠ 1000V 
86 03 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 

Lieferumfang	
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
16640003	1 x Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm)
90958	1 x Heyco Express Schlüssel (M 10)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
340 250 1	1 x Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
005655	1 x Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
006110	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i
006152	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm) ⚠ 1000V ⚡
006154	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm)
18266	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
18268	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
6120	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
6172	1 x Wera Schraubendreher für Torx®-Schrauben 167 i (TX15)
6174	1 x Wera Schraubendreher für Torx®-Schrauben 167 i (TX20)
6176	1 x Wera Schraubendreher für Torx®-Schrauben 167 i (TX25)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH