

Produktinformation

00 21 37 M

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechanik

90-teilig



- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugaufeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugaufhängen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Gasdruckdämpfer im Scharnier
- Pneumatisch gedämpfter Deckel
- Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- Große leichtgängige Rollen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 37 M
EAN	4003773086239
Gewicht	17.400 g
Abmessungen	428 x 428 x 263 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	263 mm (229 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	428 mm (364 mm)

Lieferumfang

16 20 50 SB	1 x Elektriker-Klappmesser (120 mm)
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) WM
26 12 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm)   
26 22 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm)    $\angle 40^\circ$ 
70 02 160	1 x Seitenschneider (160 mm) 
71 31 200	1 x KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm) 

Lieferumfang	
74 02 200	1 x Kraft-Seitenschneider (200 mm) 
78 61 140	1 x Electronic Super Knips® XL (140 mm) 
86 01 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm) 
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
87 01 250	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm) 
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm)
HP400-12 M	1 x Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
425 530 6	1 x Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
430 130	1 x Rennsteig Automatischer Körner (130 mm)
02190	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm) 
004018	1 x Wera Zyklon Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
080150	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm) 
087100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH1 x 80 mm) 
087350	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH3 x 150 mm) 
093100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ1 x 80 mm) 
093150	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ2 x 100 mm) 
093200	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ3 x 150 mm) 
100040	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm) 
118008	1 x Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm) 
118022	1 x Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm) 
170100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 917 SPH (PH2 x 100 mm) 

Lieferumfang	
180030	1 x Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm) ⊕
180200	1 x Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH00 x 60 mm) ⊕
182640	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm) ⊖
18266	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm)
18268	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm)
280050	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm) ⊕
280080	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm) ⊕
280100	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm) ⊕
280120	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm) ⊕
280150	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm) ⊕
Zubehör	
00 21 37 LE	Werkzeugkoffer "Robust45 Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten