

PARAPROJECT®

Case UC20 UltraCharge

Protect , TwinCharge , Transport , Sync



Bezeichnung	PARAPROJECT Case UC20 UltraCharge USB-PD mit USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208700151
GTIN / EAN	4006793003071
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Case UC20, LED, mit integrierter Hochleistungs USB-PD Power Delivery - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	15500 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel Kofferdeckel mit RV-Tasche, Kabeltasche und Klemmfach - Korpus mit Sync und Ladeinheit, Stauraum für 20 Tablets, Staufach für zB. Accesspoint - Zusätzliche Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Aktive Lüftung - 20x LED-Anzeige pro Port, zeigt Ladestatus des jeweiligen Gerätes an
Kompatible Geräte	Alle Tablets / Chromebooks / Ultrabooks bis 12" / MacBook Air 13,3"
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-C
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; Unterstützt „Schnelles Aufladen“ ; z.B. 20x Surface Go2 10,5" Tablet mit je 24 W pro Port, oder 20 x iPad Pro / Air (mit USB-C) mit je 22W pro Port ; 20x MacBook Air 13,3" mit bis zu 30 W pro Port ; 5,9,10,12,15V/3A; 20V/2,25A
Optionales Zubehör	- USB-Typ-C Buchse (Sync-Funktion nur nutzbar in Verbindung mit entsprechender MDM-Software und Gerätekonfiguration, Software nicht enthalten) - USB-C auf C Kabel in 0,3m Länge

PARAPROJECT®

Case UC20 UltraCharge

Protect , TwinCharge , Transport , Sync

Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- - Außen: zentrale Stromversorgung mit Hauptschalter und Schutzkappe Optionales Zubehör
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A
Maße Fächer (BxTxH)	28 x 213 x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- UltraCharge Ladeeinheit mit bis zu 20 Steckplätzen , Ladeanzeige



- integrierter Temperatursensor schützt vor Überhitzung , automatische Abschaltung der Ladefunktion bei über 50°C im Koffer