

PRODUKTDATENBLATT

RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K Brished Nickel

RECESS DOWNLIGHT TWISTLOCK GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10-Lampe inklusive und Twistlock-System



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

PRODUKTVORTEILE

- Osram Lampe inklusive
- Twistlock-System
- Lenkbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Metall



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,30 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	80 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	88,5 mm
Höhe	112,0 mm
Produktgewicht	170,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	BRUSHED NICKEL
Gehäusefarbe	BRUSHED NICKEL

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	15000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Mit Leuchtmittel	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/RoHS/REACH/ERP

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573017	Faltschachtel 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	212,00 g	0.81 dm ³
4058075573024	Versandschachtel 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1048,00 g	4.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.