

Produktinformation

00 21 06

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" ElektroPlus

68-teilig



Premium-Ausrüstung für Elektro-Profis

- Bestückt mit 27 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 06
EAN	4003773086260
Gewicht	11.590 g
Reach	Nein
RohS	Nein





Technische Attribute








Abmessung Breite außen (innen)	430 mm (350 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	280 mm (200 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	515 mm (480 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
08 26 145	1 x Spitz-Kombizange ⚠ 1000V  
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚠ 1000V  

Lieferumfang	
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm) MM
26 26 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚡ 1000V   $\angle 40^\circ$ ⊖
70 06 160	1 x Seitenschneider ⚡ 1000V 
74 06 200	1 x Kraft-Seitenschneider ⚡ 1000V 
78 06 125	1 x Electronic Super Knips® VDE ⚡ 1000V MM 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
97 53 18	1 x KNIPEX Twistor®16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²) MM 
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 40 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 24 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) ⚡ 1000V ⊕
98 24 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) ⚡ 1000V ⊕
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) ⚡ 1000V ⊕
98 25 01 SLS	1 x Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1) ⚡ 1000V ⊕
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2) ⚡ 1000V ⊕
98 25 02 SLS	1 x Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2) ⚡ 1000V ⊕
98 26 10	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX10) ⚡ 1000V ⊕
98 26 15	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15) ⚡ 1000V ⊕
98 26 20	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX20) ⚡ 1000V ⊕
98 26 25	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25) ⚡ 1000V ⊕
98 26 30	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX30) ⚡ 1000V ⊕
L240 00055	1 x Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)

Lieferumfang	
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
Zubehör	
00 21 06 LE	Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

