

Produktinformation

00 21 06 M

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move"

Mechanik

90-teilig



- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 06 M
EAN	4003773086222
Gewicht	12.800 g
Abmessungen	515 x 430 x 280 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	430 mm (350 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	280 mm (200 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	515 mm (480 mm)

Lieferumfang

16 20 50 SB	1 x Elektriker-Klappmesser (120 mm)
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) WM
26 12 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) WM
26 22 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) WM 40°
70 02 160	1 x Seitenschneider (160 mm) WM
71 31 200	1 x KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm) WM

Lieferumfang	
74 02 200	1 x Kraft-Seitenschneider (200 mm) 
78 61 140	1 x Electronic Super Knips® XL (140 mm) 
86 01 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm) 
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
87 01 250	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm) 
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss (2.000 mm)
HP400-12 M	1 x Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
425 530 6	1 x Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
430 130	1 x Rennsteig Automatischer Körner (130 mm)
02190	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm) 
004018	1 x Wera Zyklon Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
080150	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm) 
087100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH1 x 80 mm) 
087350	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH (PH3 x 150 mm) 
093100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ1 x 80 mm) 
093150	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ2 x 100 mm) 
093200	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ (PZ3 x 150 mm) 
100040	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm) 
118008	1 x Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm) 
118022	1 x Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm) 
170100	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 917 SPH (PH2 x 100 mm) 

Lieferumfang	
180030	1 x Wera Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm) ⊕
180200	1 x Wera Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH00 x 60 mm) ⊕
182640	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A (1,0 x 5,5 x 100 mm) ⊖
18266	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm)
18268	1 x Wera Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm)
280050	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX10 x 80 mm) ⊕
280080	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX15 x 80 mm) ⊕
280100	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX20 x 100 mm) ⊕
280120	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX25 x 100 mm) ⊕
280150	1 x Wera TORX®-Schraubendreher 367 (TX30 x 115 mm) ⊕
Zubehör	
00 21 06 LE	Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

