

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX CutiX – Universalmesser

Exakter Schnitt ohne Biegen und Brechen

Präzise. Scharf. Stabil.

Stabilisierung frei verstellbar!


Hightech im Detail:
neuartige Klingenstabilisierung,
bestes Material,
ausgefuchste Mechanik



KNIPEX CutiX Universalmesser

Verlässlicher Begleiter mit individuell einstellbarer Klingenstabilisierung: kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge

- ▶ Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden
- ▶ Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingentrückseite ausüben, kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge
- ▶ Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss
- ▶ Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingerverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben
- > Handlich: 165 mm lang, ca. 111 g leicht
- > Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen in der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar
- > Geeignet für handelsübliche 18 mm breite Klingensorten: glatt, gewellt, mit Haken
- > Liegt angenehm in der Hand durch schlanke Form und viele Griffzonen: festes und rutschesicheres Greifen, komfortables Halten
- > Flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der Schieber
- > Zuverlässige Klingenaufnahme: Sicherer Halt der Klinge durch gehärteten Stahlstift
- > Hinteres Griffende geschlossen: Kein Herausrutschen von Klingenschieber und Klinge
- > Befestigungsöse für Werkzeugsicherung mit KNIPEX Tethered Tools* System



Für alle gängigen, 18 mm breiten Abbrechklingen geeignet



Flink wieder scharf: Die Klingen lassen sich ohne Werkzeug und mit nur einem Knopfdruck wechseln.



Ergonomische Form mit vielen Greifzonen ermöglicht sicheres und präzises Arbeiten.



Durch die innovative Klingenstabilisierung lässt sich sicherer Druck direkt auf die Klinge ausüben.



Flexibel: Je nach Bedarf ist die Klinge starr oder biegsam nutzbar.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	⚖ g
90 10 165 BK	N 087533	165	111
90 10 165 E01	N 087557	Ersatzteilset Stabilisierungsschiene für 90 10 165 BK	

*Tethered Tools; tethered = angebunden