

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock(40AY0090EU)

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI ,2 x DP - GigE - 90 Watt - für ThinkBook 14s Yoga G2 IAP;ThinkPad E14 Gen 4;L13 Yoga Gen 3;T14s Gen 3;X13 Yoga Gen 3



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI ,2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI,2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Vietnam,Südkorea,Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 90 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	13w Yoga; IdeaPad 5 14; ThinkBook 13x G2 IAP; 14 G4+ IAP; 14s Yoga G2 IAP; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; L14 Gen 3; P1 Gen 5; P15v Gen 3; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T15p Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Nano Gen 2; X13 Gen 3; X13 Yoga Gen 3; Yoga Slim 7 Pro 14

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	17.1 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Vietnam,Südkorea,Europa

Video

Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display) 3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display)
----------------------------	--

Netzwerk

Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
--------------------	------------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C - 24-poliger USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
----------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Passthrough MAC-Adresse, 65 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 90 W-Netzteil, 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzteil
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, DisplayPort 1.4, LoA, TUV Mark

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	90 Watt

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
-------------------------------	--------------------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
---------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	955 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2 Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR Lenovo K14 Gen 1 21CU
----------------	--

Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX
Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR
Lenovo ThinkBook 13x G2 IAP 21AT
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7,20YD,20YF
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3,21E4
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG,20YH
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB,21AC
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD,21AE
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21B5,21B6,21BB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5,20X6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1,21C2,21C5,21C6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7,20X8
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VY,21A0,21A1
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK,21AL
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8,21D9
Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT,21BU
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W1,20XK,20XL
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH,21AJ
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WN,20XF,20XG
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR,21BS
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W5
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV,21BW
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB,21CC
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XX
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20Y0
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD,21CE
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK,20WL,20XH,20XJ
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8,20W9
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 21AX
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung