

PRODUKTDATENBLATT

Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED Pflanzenlicht mit umfangreichen Funktionen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Indoor Gardening
- Küchen
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen
- Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb
- Sensor zeigt Wassermangel an

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs
- Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Pflanze angepasst werden
- Dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	24,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3600 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutral White
Lichtstrom	1670 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	355,0 mm
Breite	217,0 mm
Höhe	489,0 mm
Produktgewicht	2200,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Plastic
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Pflanzbehälter mit Wasserstandsanzeige

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576179	Faltschachtel 1	242 mm x 397 mm x 194 mm	2714,00 g	18.64 dm ³
4058075576186	Versandschachtel 4	508 mm x 423 mm x 436 mm	12055,00 g	93.69 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.