

# PRODUKTDATENBLATT

## RECESS GU10 3X 2.6W 2700K Brushed Nickel

SET X3 RECESS DOWNLIGHT GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10 Leuchtmittel inklusive



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Osram Lampe inklusive

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Set aus 3 Leuchten
- Gehäusematerial: Metall
- GU10 Lampe enthalten



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,60 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	230 lm
<b>Lichtausbeute</b>	88 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	36 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	80,0 mm
<b>Höhe</b>	95,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	130,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Stahl
<b>Produktfarbe</b>	BRUSHED NICKEL
<b>Gehäusefarbe</b>	BRUSHED NICKEL

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Mit Leuchtmittel	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075611290	Faltschachtel 3	100 mm x 72 mm x 287 mm	455,00 g	2.07 dm <sup>3</sup>
4058075611306	Versandschachtel 18	237 mm x 217 mm x 319 mm	3056,00 g	16.41 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.